


أداة تثبيت دلائل الحركة

قطعة 230 أداة تثبيت دلائل الحركة (للدلائل الرباعية)




الخامات: أداة تثبيت من البولي أميد المقوى، مسمار، صامولة وحلقة معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ. المواصفات: يتم توريدها بمسار الدعم أو بدونه. تستخدم لدعم الدلائل الجانبية المستديرة القطع رقم 353, 377, 418, 419, 420, 446, 469, 485, 514. العبوة: 24 قطعة.

- حسب الطلب:
- أدوات تثبيت: من البولي بروبيلين المقوى، بألوان مختلفة.
 - العبوات: حسب طلبك.

Dp قطر المسبار (mm)	مزود بمسار كود	بدون مسبار كود
12	230 / 80684	
14	230 / 80685	230 / 80611
16	230 / 80686	

قطعة 289 أداة تثبيت دلائل الحركة (للدلائل المستطيلة)




الخامات: أداة تثبيت من البولي أميد المقوى، مسمار، صامولة وحلقة معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. المواصفات: يتم توريدها بمسار الدعم أو بدونه. تستخدم لدعم الدلائل الجانبية المستديرة القطع رقم 373. العبوة: 24 قطعة.

- حسب الطلب:
- أدوات تثبيت: من البولي بروبيلين المقوى، بألوان مختلفة.
 - العبوات: حسب طلبك.

Dp قطر المسبار (mm)	مزود بمسار كود	بدون مسبار كود
12	289 / 82569	
14	289 / 82570	289 / 82572
16	289 / 82571	

قطعة 229 أداة تثبيت دلائل الحركة (للدلائل المستديرة)



الخامات: أداة تثبيت من البولي أميد المقوى، مسمار، حلقة معدنية وصامولة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304. المواصفات: يتم توريدها بمسار الدعم أو بدونه. العبوة: 24 قطعة.

- حسب الطلب:
- أدوات تثبيت: من البولي بروبيلين المقوى، بألوان مختلفة.
 - العبوات: حسب طلبك.

Dp قطر المسبار (mm)	مزود بمسار كود	بدون مسبار كود
12	229 / 80681	
14	229 / 80682	229 / 80609
16	229 / 80683	